

Information sur le produit 016 CH

Montage d'une chatière

Introduction

Afin de permettre à votre chat d'entrer et de sortir de votre logement, vous pouvez monter une chatière dans nos vitrages isolants ou nos vitrages simples. Il convient de respecter les paramètres ci-après afin de garantir une solution impeccable et pérenne :

Vitrage simple et vitrage isolant

Épaisseur de verre 4-6 mm :

Écartement minimal entre l'intercalaire et le bord du verre =50 mm

Épaisseur de verre 8-10 mm :

Écartement minimal entre l'intercalaire et le bord du verre =70 mm

Vitrage simple et vitrage isolant

Épaisseur de verre minimale par vitre individuelle:

4mm verre float (recommandé \geq 5mm)

Vitrage simple et vitrage isolant :

Traitement minimal des bords dans le percement :

Arêtes abattues

Vitrage simple et vitrage isolant :

Diamètre du trou dans le verre:

212mm

Procédure

Après avoir décidé de poser la chatière dans un vitrage simple ou dans un vitrage isolant, nous avons besoin de votre part des dimensions exactes du verre et de l'épaisseur correspondante (vitrage simple ou structure de vitrage isolant). De plus, il convient d'indiquer le positionnement de la chatière en dessous des paramètres mentionnés ci-dessus.

Lors du montage de la chatière, il convient de veiller à n'exercer aucune pression excessive sur les bords du verre dans la zone du trou, étant donné que ceci pourrait provoquer le bris de la vitre. (risque de bris de verre à la charge du client).

Notre détail de livraison

Sur demande, nous vous livrons outre les vitrages simples ou isolants que vous avez commandés avec la découpe correspondante, les types de chatière suivants, au départ d'entrepôt :

Information sur le produit 016 CH

Montage d'une chatière

Staywell Typ 300



Corps en matière plastique, clapet magnétique transparent aisément remplaçable, adapté à toutes les fenêtres, portes et murs jusqu'à 54 mm, quatre positions (sortie seule, entrée seule, ouverte ou fermée).

Dimensions hors tout: 241 mm x 252 mm, dimensions de la découpe : 168 mm x 175 mm. Partie saillante intérieure env. 55 mm. Découpe du verre Ø 212 mm, largeur de l'épaulement 150 mm. Ces chatières ne sont pas transformables en version « magnétique ou infrarouge ».

Staywell Typ 400



Corps en matière plastique, clapet magnétique transparent aisément remplaçable, adapté à toutes les fenêtres, portes et murs jusqu'à 54 mm, quatre positions (sortie seule, entrée seule, ouverte ou fermée), 1 capteur magnétique inclus. L'aimant à fixer au collier garantit l'accès à votre chat, les autres chats restant dehors. **Dimensions hors tout:** 241 mm x 252 mm, dimensions de la découpe : 168 mm x 175 mm. Partie saillante intérieure env. 55 mm. Nouveau clapet avec Staywell Signet. Découpe du verre Ø 212 mm, largeur de l'épaulement 150 mm. Tout élément mécanique permet l'ouverture de la porte (également un capteur de la porte infrarouge 905-8) Ne représente qu'une petite protection contre les chats errants

Staywell Typ 500



Chatière électronique 500, fonctionnement sur batterie ou secteur. Corps en matière plastique, clapet magnétique transparent aisément remplaçable, adapté à toutes les fenêtres, portes et murs jusqu'à 54 mm, quatre positions (sortie seule, entrée seule, ouverte ou fermée), 2 capteurs et fonctionnant sur batterie ou secteur, sans batterie (4x LR6 AA1.5 V), blanc. Le capteur à fixer au collier est programmé à la porte de la chatière.

Dimensions hors tout : 241 mm x 252 mm, dimensions de la découpe: 168 mm x 175 mm Découpe du verre Ø 212 mm, largeur de l'épaulement 150 mm.

Information sur le produit 016 CH

Montage d'une chatière

Typ Smart Flap



La porte peut être montée en remplacement et sans travaux supplémentaires sur les séries Stayell 300/400/500 de Staywell SMART FLAP chatière à puce électronique, fonctionnement sur batterie et secteur. La chatière Smart Flap bénéficie de la technologie à puce électronique la plus récente. L'électronique reconnaît la puce implantée par le vétérinaire et déverrouille la porte dès que le chat a été identifié. Il est possible de programmer jusqu'à 31 données de puce ou chats différents. Fonctionne avec adaptateur secteur (livré) ou sur batteries (fonctionnement restreint en alimentation par batteries).

Dimensions hors tout : 232 x 232 mm, Découpe du verre Ø 212mm, 169 x 169 mm (mur / maçonnerie).

Attention ! Ne peut pas être montée s'il y a des stores extérieurs.

Typ PetSafe



La porte peut être montée en remplacement et sans travaux supplémentaires sur les séries Stayell 300/400/500 de Staywell SMART FLAP chatière à puce électronique, fonctionnement sur batterie et secteur. La chatière Smart Flap bénéficie de la technologie à puce électronique la plus récente. L'électronique reconnaît la puce implantée par le vétérinaire et déverrouille la porte dès que le chat a été identifié. Il est possible de programmer jusqu'à 31 données de puce ou chats différents. Fonctionne avec adaptateur secteur (livré) ou sur batteries (fonctionnement restreint en alimentation par batteries).

Dimensions hors tout : 232 x 232 mm, Découpe du verre Ø 212mm, 169 x 169 mm (mur / maçonnerie).

Attention : fonctionne aussi avec stores extérieurs.

Edition: août 2019