

Informazioni sul prodotto 016 CH

Montaggio sportelli per gatti

Introduzione

Per permettere al vostro gatto di entrare e uscire di casa, nel nostro vetro isolante o vetro semplice potete montare uno sportello a ribalta. Per poter garantire una soluzione ottimale e di durata, è necessario rispettare i seguenti parametri:

Vetro semplice e vetro isolante:

Spessore vetro 4-6 mm:

distanza minima da bordo foro a bordo vetro = 50 mm

Spessore vetro 8-10mm:

distanza minima da bordo foro a bordo vetro = 70 mm

Vetro semplice e vetro isolante:

Spessore minimo della lastra:

4 mm vetroFloat (meglio \geq 5mm)

Vetro semplice e vetro isolante:

Lavorazione bordo minima nella zona del foro: filo grezzo

Vetro semplice e vetro isolante:

Diametro foro nel vetro:

212 mm

Procedura

Dopo aver stabilito se montare lo sportello per gatti in un vetro semplice o in un vetro isolante, abbiamo bisogno di sapere da voi la misura del vetro con relativo spessore (vetro semplice o struttura in vetro isolante). Inoltre occorre indicare il posizionamento desiderato dello sportello secondo i parametri sopra citati.

Nel montare lo sportello per gatti è necessario prestare attenzione, in quanto nella zona del foro non deve essere esercitata una pressione eccessiva sul bordo vetro, altrimenti il vetro potrebbe rompersi. (Rischio di rottura vetro a vostro rischio).

La nostra fornitura

Oltre al vetro semplice o isolante completo di relativo foro da voi ordinato, su richiesta noi forniamo direttamente dal nostro magazzino i seguenti sportelli per gatti:

Informazioni sul prodotto 016 CH

Montaggio sportelli per gatti

Staywell mod. 300



Corpo esterno in materiale sintetico con ribalta trasparente magnetica facilmente sostituibile, adatto per tutte le finestre, le porte e le pareti fino a 54 mm di spessore, con chiusura regolabile su 4 posizioni (solo dentro, solo fuori, dentro e fuori o chiuso).

Dimensioni complessive: 241 mm x 252 mm, misure apertura: 168 mm x 175 mm. Sporgenza interna dal vetro circa 55 mm. Foro nel vetro Ø 212 mm, ampiezza spalla 150 mm. Questi sportelli per gatti non possono essere riconvertiti in "magnete o infrarosso".

Staywell mod. 400



Corpo esterno in materiale sintetico con ribalta trasparente magnetica facilmente sostituibile, adatto per tutte le finestre, le porte e le pareti fino a 54 mm di spessore, con chiusura regolabile su 4 posizioni (solo dentro, solo fuori, dentro e fuori o chiuso), con 1 sensore magnete. La calamita da fissare al collare del gatto gli garantisce un accesso esclusivo, mentre gli altri gatti restano fuori. **Dimensioni complessive:** 241 mm x 252 mm, misure apertura: 168 mm x 175 mm. Sporgenza interna dal vetro circa 55 mm. Ribalta nuova con logo Staywell. Foro nel vetro Ø 212 mm, ampiezza spalla 150 mm. Tutto ciò che è metallico genera l'apertura dello sportello (anche un sensore porta a infrarosso 905-8) Si tratta di una piccola misura protettiva contro l'accesso di gatti randagi.

Staywell mod. 500



Sportello per gatti elettronico mod. 500 con funzionamento a batteria o a corrente elettrica. Corpo esterno in materiale sintetico con ribalta trasparente magnetica facilmente sostituibile, adatto per tutte le finestre, le porte e le pareti fino a 54 mm di spessore, con chiusura regolabile su 4 posizioni (solo dentro, solo fuori, dentro e fuori o chiuso), con 2 sensori e funzione a batteria o a corrente elettrica, senza batterie (4 LR6 AA1.5 V) colore bianco. Il sensore da fissare al collare del gatto viene programmato sullo sportello. **Dimensioni complessive:** 241 mm x 252 mm, misure apertura: 168 mm x 175 mm. Foro nel vetro Ø 212 mm, ampiezza spalla 150 mm

Informazioni sul prodotto 016 CH Montaggio sportelli per gatti

Typ Smart Flap



Questo sportello può essere montato senza ulteriori lavori in sostituzione delle serie Staywell 300/400/500 di Staywell. Sportello per gatti SMART FLAP con microchip, funzione a batterie e a corrente elettrica. Lo sportello per gatti Smart Flap funziona avvalendosi della più avanzata tecnologia a microchip. Il sistema elettronico riconosce il microchip impiantato dal veterinario e sblocca lo sportello non appena il gatto viene identificato. E' possibile programmare fino a 31 dati microchip ovvero gatti. Funziona mediante alimentatore (incluso) o batterie (in questo caso con funzione limitata).

Dimensioni complessive: 232 x 232 mm, foro nel vetro Ø 212 mm, 169 x 169 mm (muro/parete).

Attenzione: da non usare se ci sono taparelle esterne davanti la finestra.

Typ PetSafe



Questo sportello può essere montato senza ulteriori lavori in sostituzione delle serie Staywell 300/400/500 di Staywell. Sportello per gatti SMART FLAP con microchip, funzione a batterie e a corrente elettrica. Lo sportello per gatti Smart Flap funziona avvalendosi della più avanzata tecnologia a microchip. Il sistema elettronico riconosce il microchip impiantato dal veterinario e sblocca lo sportello non appena il gatto viene identificato. E' possibile programmare fino a 31 dati microchip ovvero gatti. Funziona mediante alimentatore (incluso) o batterie (in questo caso con funzione limitata).

Dimensioni complessive: 232 x 232 mm, foro nel vetro Ø 212 mm, 169 x 169 mm (muro/parete).

Attenzione: ideale anche se ci sono taparelle esterne davanti la finestra.

Edizione: agosto 2019